

vezérlőrendszer CMCB-D1-CC-S0

Cikkszám: 8118456

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Használati útmutató	The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas.
Konstruktív felépítés	Control cabinet
Biztonsági szint (PL)	Category B, Performance Level b
Méret: B x L x H	220 mm x 350 mm x 440 mm
Védelem (rövidzár)	Belső elektromos biztosíték
Max. áramfelvétel	1.1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
Max. tápáram	6 A
Névleges üzemi feszültség, AC	230 V
Mains types	TT TN IT
Hálózati frekvencia	50 ... 60 Hz
Szennyeződés foka	2
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	Max. 50% at 40 °C
Védettség közvetlen és közvetett érintés ellen	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts
Védettség	IP54
Környezeti feltételek	Interior
Környezeti hőmérséklet	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Gyártmány súlya	15 kg
Elektromos csatlakozás	Rugós csatlakozó kapocs Push-in
Anyag megjegyzés	RoHS konform