

csatlakozó

EAMD-42-48-19-16X25

Cikkszám: 8121127

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	19 mm
Felfogó átmérő 2	16 mm
Méret	42
Névleges hossz	48 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	45 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	212 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform