


lineáris portál YXCL-2-B

Cikkszám: 8122265

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A felfogó felület szükséges simasága	0.1 mm/m
Beépítési helyzet	vízszintes
Konstrukciós felépítés	Lineáris portál rendszer elektromos és pneumatikus hajtómű modulokkal
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Karbantartási időköz	2,500 km
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material adapter plate	Alumínium, eloxált
Material mounting bracket	Alumínium erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material energy chains	PA erősítésű