


# csatlakozólap

## VABS-K2-10S-16-U14-P

Cikkszám: 8122828

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	10
Névleges méret	1.6 mm
Fluidcsatlakozás	Female thread 1/4-28 UNF-2B
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Connection direction on the side
Szelephelyek max.száma	1
Áramlási irány	nem visszafordítható
Üzemi közeg	Folyékony közegek Gáz halmazállapotú közegek
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Observe resistance of materials that come into contact with media
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Közeg hőmérséklet	0 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	0.2 Nm
Gyártmány súlya	7 g
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
Szelep felfogási módja	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	PEEK