


csatlakozó kábel

NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Cikkszám: 8122832

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szeleptekercsek max. száma	1
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	2 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal Kapcsolókimenet
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Cable with socket
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Plug pattern HP
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	2
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Push-pull with interlock against unintentional pulling
2. elektromos csatlakozás, funkció	Tápfeszültség ellátás Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	2x egyeres
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	2
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 24 V
Shielding	nem
Útmutató az üzemeltetéshez	Operate only with external power reduction
Kábelhossz	0.3 m
Vezetési tulajdonság	Statisztikai alkalmazásokhoz
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 11 mm
Kábel átmérő	0.96 mm
Védettségi	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material housing	PEEK
Ház színe	szürke
Material insulation	PVC