



szelep

VOFC-L-M52-M-FN14-FN

Cikkszám: 8122930

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2.5 ... 8 bar
Védettség	IP65
Az integrált biztonság elvárt szintje (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) A terméket SRP/CS-ben SIL 2 Low Demand-ig lehet alkalmazni
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform