

# Fordító építőkészlet EHAM-AK-L9-120-L9-90-ML

Cikkszám: 8128209

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                            |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Méret                                 | 120                              |
| Beépítési helyzet                     | baloldal                         |
| Szerkezeti felépítés                  | Alap kivitel                     |
| KBK korrózióállósági osztály          | 0 - nincs korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...80 °C                   |
| Terméksúly                            | 4120 g                           |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal és csavarral     |
| Interfészkód alap                     | L9-120                           |
| Interfész kód felépítése              | L9-90                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                |
| Adapterlap alapanyaga                 | Alumínium, eloxált               |
| Csavarok alapanyaga                   | Acél, nikkelezett                |
| Központosító elemek alapanyaga        | erősen ötvözött acél             |