

Vezérlőlap DADG-FM-VDE1G14

Cikkszám: 8131548

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Max. meghúzási nyomaték	23 Nm
Terméksúly	274.5 g
Rögzítés módja	Közvetlen rögzítés menettel a zárósapkán
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR erősen ötvözött rozsdamentes acél
Ház alapanyaga	Eloxált alumínium
Csavarok alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett