

# csatlakozó

## EAMC-67-80-40-40-U

Cikkszám: 8134953

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	40 mm
Felfogó átmérő 2	40 mm
Méret	67
Névleges hossz	80 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	326 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	200 Nm
Gyártmány súlya	424 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform