


mágnestekercs VACS-C-R3-1RL

Cikkszám: 8135822

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Jelállapot kijelzése	LED
Max.kapcsolási frekvencia	5 Hz
Ciklusidő	100 %
Zománchuzal szigetelési osztálya	H
Névleges meghúzó áram tekercsenként	108 mA up to 80 ms
Névleges áram áramcsökkentéskor	15 mA after 80 ms
Tekercs jellemző	24 V DC: low-current phase 0.36 W, high-current phase 2.6 W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max. vezetékhoossz	30 m
Elektromos csatlakozás	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA Acél
Material solenoid coil	Réz Acél Hőre lágyuló műanyag
Material winding	Réz