

Pozíció jelző SASF-S2-B-V-A20

Cikkszám: 8140395

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Elfordulási szög beállítási tartomány	0 deg...360 deg
Kiegészítő funkciók	állítható működtetőfül
Méretek: Sz x H x M	Ø 65 x 48,5
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Terméksúly	96 g
Rögzítés módja	a VDI/VDE 3845 szerint
Ház színe	fekete
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Távtartó elem alapanyaga	PA
Ház alapanyaga	PA PP erősen ötvözött rozsdamentes acél
Csavarok alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél