

# Adapterlap készlet EHAM-MA-E19-25-C14

Cikkszám: 8140775

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Méret                                 | 20<br>25<br>26<br>32                 |
| Beépítési helyzet                     | függőleges                           |
| Szerkezeti felépítés                  | Szerelőkészlet                       |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                       |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...80 °C                       |
| Terméksúly                            | 72.3 g                               |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal és csavarral         |
| Interfész kód alap                    | E8-35                                |
| Interfész kód felépítése              | E8-35                                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                    |
| Adapterlap alapanyaga                 | Alumínium, eloxált                   |
| Csavarok alapanyaga                   | Acél                                 |
| Központosító elemek alapanyaga        | erősen ötvözött acél                 |