

Csatlakozólap VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1E

Cikkszám: 8141661

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	1001 csatornaszerkezet
Szelepcsatlakozás megfelel a szabványnak	VDI/VDE 3847-1
Üzemi nyomás	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:7:-] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Közeghőmérséklet	-40 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Terméksúly	1300 g
Rögzítés módja	tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	Csatlakozólap kialakítás, szellőztetés
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, simára eloxált (20 µm)
Tömítések alapanyaga	EPDM NBR
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, simára eloxált (20 µm)
Csavarok alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél