


# véglap VABE-C13-100-F90-DU

Cikkszám: 8141663

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	without flow control Switchable flow direction
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Közeg hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Gyártmány súlya	645 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	Sub-base design, airing
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material screws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes