


adapterlap

VABA-C13-100-2-F90-G12

Cikkszám: 8141665

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	1200 2300
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Adapter for rotary actuator
A szelep csatlakozás megfelel a szabványnak	VDI/VDE 3847-2
Operating pressure MPa	0 ... 0.9 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 9 bar
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Közeg hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Gyártmány súlya	3,140 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	Sub-base design, aining
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material screws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes