


hajtás

EMGA-40-A-G8-40P

Cikkszám: 8141732

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	40 mm
Motor karima mérete	40 mm
Elfordítási játék	0.35 deg
Hajtómű típus	Szöghajtómű
Hajtómű áttétel	8:1
Max. bemenő fordulatszám	18,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	6 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.032 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	10 Nm
Max. hatásfok	92 %
Csavaró merevség	0.7 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	500 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	40G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	40P
Anyag megjegyzés	RoHS konform