


hajtás

EMGA-60-A-G8-60P

Cikkszám: 8141738

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	60 mm
Motor karima mérete	60 mm
Elfordítási játék	0.27 deg
Hajtómű típus	Szöghajtómű
Hajtómű áttétel	8:1
Max. bemenő fordulatszám	13,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	18 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.243 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	29 Nm
Max. hatásfok	93 %
Csavaró merevség	1.6 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	1,700 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	60G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	60P
Anyag megjegyzés	RoHS konform