

hajtás

EMGA-80-P-G12-EAS-80

Cikkszám: 8141742

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	80 mm
Motor karima mérete	80 mm
Elfordítási játék	0.15 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtómű áttétel	12:1
Max. bemenő fordulatszám	7,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	120 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.589 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	240 Nm
Max. hatásfok	97 %
Csavaró merevség	10.2 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	2,500 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	80G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	80P
Anyag megjegyzés	RoHS konform