

hajtás

EMGA-80-P-G20-EAS-80

Cikkszám: 8141743

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	80 mm
Motor karima mérete	80 mm
Elfordítási játék	0.15 deg
Hajtómű típus	Bolygókereskes hajtómű
Hajtómű áttétel	20:1
Max. bemenő fordulatszám	7,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	120 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.406 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	240 Nm
Max. hatásfok	96 %
Csavaró merevség	10.4 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	2,500 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	80G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	80P
Anyag megjegyzés	RoHS konform