


# Hajtómű EMGA-120-P-G8-SAS-100

Cikkszám: 8141753

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	120 mm
Motorkarima mérete	100 mm
Forgásjáték	0.12 deg
Hajtóműtípus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtásáttétel	8:1
Max. hajtómű fordulatszám	6500 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	120 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	1.431 kgcm <sup>2</sup>
Max. kimeneti nyomaték	192 Nm
Max. hatékonyság	97 %
Torziós merevség	18 Nm/arc
Terméksúly	6000 g
Hajtómű interfész kimenet	120G
Hajtómű interfész	100 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis