


hajtás

EMGA-120-P-G20-SAS-140

Cikkszám: 8141761

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	120 mm
Motor karima mérete	140 mm
Elfordítási játék	0.15 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtómű áttétel	20:1
Max. bemenő fordulatszám	6,500 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	260 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	1.573 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	520 Nm
Max. hatásfok	96 %
Csavaró merevség	22 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	9,000 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	120G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	140A
Anyag megjegyzés	RoHS konform