


hajtás

EMGA-40-P-G12-SST-42

Cikkszám: 8141763

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	40 mm
Motor karima mérete	42 mm
Elfordítási játék	0.31 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtómű áttétel	12:1
Max. bemenő fordulatszám	18,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	20 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.026 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	32 Nm
Max. hatásfok	96 %
Csavaró merevség	1 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	450 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	40G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	42A
Anyag megjegyzés	RoHS konform