


# hajtás

## EMGA-60-P-G8-SST-57

Cikkszám: 8141764

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	60 mm
Motor karima mérete	57 mm
Elfordítási játék	0.17 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtómű áttétel	8:1
Max. bemenő fordulatszám	13,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	18 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.067 kgcm <sup>2</sup>
Max. kimenő nyomaték	29 Nm
Max. hatásfok	97 %
Csavaró merevség	2.4 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	900 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	60G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	57A
Anyag megjegyzés	RoHS konform