


# Hajtómű EMGA-80-P-G12-SST-87

Cikkszám: 8141767

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	80 mm
Motorkarima mérete	87 mm
Forgásjáték	0.15 deg
Hajtóműtípus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtásáttétel	12:1
Max. hajtómű fordulatszám	7000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	120 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.589 kgcm <sup>2</sup>
Max. kimeneti nyomaték	192 Nm
Max. hatékonyság	97 %
Torziós merevség	10.4 Nm/arc
Terméksúly	2600 g
Hajtómű interfész kimenet	80G
Hajtómű interfész	87 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis