

kettős csőcsonk NPFC-DS-G14-G12-M

Cikkszám: 8142587

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Material threaded fitting	Horganyzott sárgaréz
Csomagolási egység	10
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque, pneumatic connection 1	47.9 Nm
Nominal tightening torque, pneumatic connection 2	9.05 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	34.4 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	PVC