


kettős csőcsonk NPFC-DS-M5-M5-M

Cikkszám: 8142592

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Material threaded fitting	Horganyzott sárgaréz
Csomagolási egység	10
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque, pneumatic connection 1	1.78 Nm
Nominal tightening torque, pneumatic connection 2	1.78 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	2.55 g
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	PVC