

Kábelcsavarzat NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

Cikkszám: 8151588

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Környezeti hőmérséklet | -40 °C...75 °C |
| Védettség | IP66 IP68 |
| Megjegyzés a védettségről | IP68 5 bar nyomáson 30 percig |
| ATEX-kategória, gáz | II 2G |
| ATEX-kategória, por | II 2D |
| Robbanóképes gázok elleni védelem | Ex eb IIC Gb |
| Robbanóképes porok elleni védelem | Ex tb IIIC Db |
| Ex környezeti hőmérséklet | -40 °C ≤ Ta ≤ +75 °C |
| Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély | EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX) |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint az EU RoHS irányelve szerint |
| Méret | M20x1,5 |
| Kábelátmérő | 4 mm...13 mm |
| Szín | fekete |
| Kábelcsavarzat alapanyaga | PA |
| Tömítések alapanyaga | EPDM |
| Terméksúly | 13 g |
| Kötegméret | 1 |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |