

Kábelcsavarzat NETC-M20-PBK-T14

Cikkszám: 8151590

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|-------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet | -40 °C...100 °C |
| Védettség | IP66 IP68 |
| Megjegyzés a védettségről | IP68 5 bar nyomáson 30 percig |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU RoHS irányelve szerint |
| Méret | M20x1,5 |
| Kábelátmérő | 4 mm...13 mm |
| Szín | fekete |
| Kábelcsavarzat alapanyaga | PA |
| Tömítések alapanyaga | EPDM |
| Terméksúly | 14 g |
| Kötegméret | 1 |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |