


zárócsavar NETC-P-M20-PBK-T14

Cikkszám: 8151591

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 100 °C
Védettség	IP66 IP68
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	IP68 at 5 bar for 30 minutes
ATEX-kategória Gáz	II 2G
ATEX-kategória Por	II 2D
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex eb IIC Gb
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tb IIIC Db
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
Méret	M20x1,5
Szín	fekete
Information on materials, cable connector	PA
Material seals	EPDM
Gyártmány súlya	2 g
Csomagolási egység	1
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform