

csatlakozó készlet DADG-AK-G8-20-50

Cikkszám: 8152391

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | 20 |
| Löklet | 50 mm |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 0.8 MPa |
| Üzemi nyomás | 1 ... 8 bar |
| Operating pressure | 14.5 ... 116 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Max.meghúzási nyomaték | 3 Nm |
| Tightening torque tolerance | ± 10 % |
| 1 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka | 3 Nm |
| Gyártmány súlya | 39.2 g |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| Material adapter | Epoxigyanta |
| Material seals | FPM |
| Material screws | Acél, bevonattal |