

tömítőgyűrű OL-1

Cikkszám: 8153156

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 3 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 30 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 435 psi
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 100 °C
Kézi meghúzás szobahőmérsékleten	igen
Névleges meghúzási nyomaték	23 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	1.09 g
Pneumatikus csatlakozás	G1
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material stops	Alumínium
Material seals	HNBR