


Műanyag tömlő PUN-H-F-4X0,75-GN

Cikkszám: 8153383

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Külső Ø | 4 mm |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 16 mm |
| Belső Ø | 2.6 mm |
| Min. hajlítási sugár | 8 mm |
| Használati útmutató | Nyomtatás nélküli tömlő TPE-U Ether alapú |
| A tömlő tulajdonságai | energialáncokhoz alkalmas |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | -13.775 psi...87 psi |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés | Víz: hőmérsékletfüggő üzemi nyomás, lásd a diagramot, 0 - 60 °C-on max. 0,3 MPa |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tűzvizsgálati alapanyag | UL94 HB |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Tiszta szoba osztály | Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges |
| Élelmiszerekkel használható | lásd a megfelelőségi nyilatkozatot |
| Környezeti hőmérséklet | -35 °C...60 °C |
| A termék súlya hossz szerint | 0.0084 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozó | 4 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz 3 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával |
| Szín | zöld |
| Shore-keménység | D 52 +/-3 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömlő alapanyaga | TPE-U(PU) |