

műanyag tömlő PUN-H-F-16X2,5-RT

Cikkszám: 8153420

FESTO

Ez a gyártmány a CN és PK gyorscsavarzatokhoz nem alkalmas.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	16 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	88 mm
Belső átmérő	11 mm
Min.hajlítási sugár	38 mm
Használati útmutató	Tubing without printing TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice)
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tisztaszoba kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	lásd a megfelelőségi nyilatkozatot
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.122 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	16 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	vörös
Shore keménység	D 52 +/- 3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)