


VESA adapter CAFM-D4-VE

Cikkszám: 8155224

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 55 °C
Gyártmány súlya	445 g
Felfogási mód	fixen becsavarva
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material screws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes