

Mágnestekerics VACC-S13-18-K4-2U-KS4ME

Cikkszám: 8156760

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
Tekericsparaméterek	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 40/65 Hz, 1,8 VA teljesítmény
Megengedett feszültség-ingadozások	-15% / +10%
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Robbanásvédelem	1. zóna (KR) 21. zóna (KR)
Tanúsítványt kiállító szerv	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Robbanóképes porok elleni védelem	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Ex környezeti hőmérséklet	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Terméksúly	330 g
Elektromos csatlakozó	Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis