


axiális készlet EAMM-A-D100-150A-S1

Cikkszám: 8157276

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	143 Nm
Gyártmány súlya	3,444 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D100B
Interfészkód, motor In	140A 150A
Anyag megjegyzés	RoHS konform