


axiális készlet EAMM-A-N80-150A

Cikkszám: 8157277

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	47 Nm
Gyártmány súlya	2,407 g
Csatlakozófelület, szabályozó	N80
Interfészkód, motor In	140A 150A
Anyag megjegyzés	RoHS konform