


csatlakozólap

VMPA14-AP-4-EMG-8-S

Cikkszám: 8157741

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|-------------------------------|
| Szélesség | 65.5 mm |
| Hossz | 107.3 mm |
| Raszter méret | 14 mm |
| Szelephelyek max.száma | 4 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| Vezérlőnyomás | 3 ... 8 bar |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 320 g |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | G1/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material of connecting plate | Alumínium présöntvény |