


# vezetőegység EAGF-P2-KF-32-100

Cikkszám: 8158029

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték                               |
|---|-------------------------------------|
| Méret   | 32                                  |
| Löklet  | 100 mm                              |
| Holtjáték   | 0 µm                                |
| Beépítési helyzet   | tetszőleges                         |
| Vezeték   | Golyóscsapágyas vezetékek           |
| Konstruktív felépítés   | Vezeték                             |
| Max. gyorsulás  | 25 m/s <sup>2</sup>                 |
| Max. sebesség   | 1 m/s                               |
| KBK korrózióállósági osztály                                  | 0 - nincs korróziós károsodás       |
| PWIS conformity   | VDMA24364 zone III                  |
| Védettség   | IP40                                |
| Környezeti hőmérséklet  | 0 ... 60 °C                         |
| Max. erő, Fy  | 160 N                               |
| Max. erő Fy statikus  | 355 N                               |
| Max. erő, Fz  | 160 N                               |
| Max. erő Fz statikus  | 355 N                               |
| Max. Mx nyomaték  | 6 Nm                                |
| Max. nyomaték, Mx, statikus                                   | 13 Nm                               |
| Max. My nyomaték  | 4 Nm                                |
| Max. nyomaték, My, statikus                                   | 9 Nm                                |
| Max. Mz nyomaték  | 4 Nm                                |
| Max. nyomaték, Mz, statikus                                   | 9 Nm                                |
| Tolóerő   | 1.6 N                               |
| Mozgatott tömeg 0 mm lökethetél                               | 170 g                               |
| Alapsúly 0 mm lökethetél                                      | 613 g                               |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketheténként                         | 7.9 g<br>7.9 g                      |
| A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm lökethetén                  | 26 mm                               |
| Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm löketheténként | 4.3 mm                              |
| Felfogási mód   | belső menettel                      |
| Anyag megjegyzés  | RoHS konform                        |
| Material of guide component                                   | Nemesíthető acél<br>keménykrómozott |
| Material housing  | Alumínium ötvözet<br>eloxált        |
| Material yoke plate   | Alumínium ötvözet<br>eloxált        |