

# vezetőegység EAGF-P2-KF-60-300

Cikkszám: 8158031

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Löklet	300 mm
Holtjáték	0 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstruktív felépítés	Vezeték
Max. gyorsulás	25 m/s <sup>2</sup>
Max. sebesség	1 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max. erő, Fy	380 N
Max. erő Fy statikus	510 N
Max. erő, Fz	380 N
Max. erő Fz statikus	510 N
Max. Mx nyomaték	20 Nm
Max. nyomaték, Mx, statikus	27 Nm
Max. My nyomaték	15 Nm
Max. nyomaték, My, statikus	20 Nm
Max. Mz nyomaték	15 Nm
Max. nyomaték, Mz, statikus	20 Nm
Tolóerő	3 N
Mozgatott tömeg 0 mm lökethetél	583 g
Alapsúly 0 mm lökethetél	1,614 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketheténként	17.8 g 17.8 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm lökethetén	31 mm
Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm löketheténként	4.3 mm
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél keménykrómozott
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material yoke plate	Alumínium ötvözet eloxált