


# lökéscsillapító tartó DADP-ES-G8-20

Cikkszám: 8159236

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Ütközőkar
Max.felütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.felütközési erő	1,100 N
Max.meghúzási nyomaték	5.2 Nm
Tightening torque tolerance	± 20 %
Gyártmány súlya	305 g
Felfogási mód	átmenő furattal és központostó hüvellyel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material lever	Alumínium ötvözet
Material screws	Horganyzott acél