

térbeli portál EXCL-15-

Cikkszám: 8159775

Új

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Méret	15
Löklet X irányban	200 ... 1,000 mm
Löklet Y irányban	200 ... 700 mm
Beépítési helyzet	vízszintes
Konstruktív felépítés	Térbeli portál rendszer
Motorfajta	Léptető motor
Max. gyorsulás	1 m/s ²
Max.sebesség	0.5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,1 mm
Névleges áram fázisonként, effektív érték	2 ... 4.2 A
KC mark	KC-EMV
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP10
Környezeti hőmérséklet	10 ... 40 °C
Motor tartási nyomatéka	0.5 ... 1.4 Nm
Max. működő erő Z irányban	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37.7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
Felfogási mód	With female thread M3
Anyag megjegyzés	RoHS konform