


axiális készlet EAMM-A-D60-92RA

Cikkszám: 8159834

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	21 Nm
Gyártmány súlya	1,076 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D60
Interfész kód, motor In	92RA
Anyag megjegyzés	RoHS konform