

# lökéscsillapító DYEF-G8-M10-Y1F

Cikkszám: 8160238

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M10
Löklet	3.7 mm
Csillapítás	P csillapítás fém fix ütközővel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	3.7 mm
Max.meghúzási nyomaték	3 Nm
Max.energiafelvétel löketenként	0.06 J
Gyártmány súlya	37.6 g
Felfogási mód	menetes hüvellyel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél