


Flexibilis csatlakozó DARP-C7-U12-F

Cikkszám: 8161154

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	1/2-20 UNF-2B
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...120 °C
Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit	23 °F...248 °F
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Persely alapanyaga	Acél, oxidált
Ház alapanyaga	Acél, oxidált
Íves alátét alapanyaga	Acél, oxidált
Gömbcsap alapanyaga	Acél, oxidált