


Lökéscsillapító DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9

Cikkszám: 8161523

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8
Löklet	8 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	1 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Működési mód	egyszeres működésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csillapítási hossz	8 mm
Max. ütközőerő	500 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	6 J
Max. energiafogyasztás óránként	18000 J
Max. visszamaradó energia	0.02 J
Visszaállító erő	18 N
Minimális betolási erő	60 N
Terméksúly	40 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvözött acél
Dugattyúród alapanyaga	erősen ötvözött acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél, horganyzott