


lökéscsillapító

DYSD-Q11-20-16-Y1F-Y9

Cikkszám: 8161530

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Méret | 20 |
| Löklet | 16 mm |
| Csillapítás | önbeálló |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Pozíció felismerés | nélkül/nincs |
| Max.felütközési sebesség | 1 m/s |
| Visszaállítási idő, rövid | 0.3 s |
| Működési mód | egyszeres működtetésű nyomó |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Csillapítási hossz | 16 mm |
| Max.felütközési erő | 3,000 N |
| Max.energiafelvétel löketenként | 70 J |
| Max.energiafelvétel óránként | 92,000 J |
| Max.maradó energia | 0.32 J |
| Visszaállító erő | 75 N |
| Gyártmány súlya | 385 g |
| Felfogási mód | ellenanyával |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Acél, ónozott |
| Material piston rod | erősen ötvözött acél |
| Material nut | Acél, ónozott |