


csatlakozó

EAMD-67-60-25-32X32-U

Cikkszám: 8164976

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	25 mm
Felfogó átmérő 2	32 mm
Méret	67
Névleges hossz	60 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	402 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	150 Nm
Gyártmány súlya	789 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform