

csatlakozó

EAMD-56-56-32-23X27-U

Cikkszám: 8165048

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------|-----------------------|
| Felfogó átmérő 1 | 32 mm |
| Felfogó átmérő 2 | 23 mm |
| Méret | 56 |
| Névleges hossz | 56 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Max.fordulatszám | 5,500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 168 kgmm ² |
| Átvihető forgató nyomaték | 75 Nm |
| Gyártmány súlya | 429 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |