

műanyag tömlő PUN-H-SF-16X3,1-BL

Cikkszám: 8167911

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	16 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	73 mm
Belső átmérő	9.85 mm
Min.hajlítási sugár	30 mm
Használati útmutató	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.3 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 13 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 188.5 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.7 MPa at 0 - 60°C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint Water (liquid, free of ice)
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tisztaság kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 80 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.145 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	16 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	kék
Shore keménység	D 54 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)